

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T302 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min

## Technický popis

Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	VS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T302

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení