

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T304
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení