

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260353 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315612 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

DC.T 070204 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 230 m/min |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Lamač třísek | VS |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Typ | HB7140-2 |
| Tolerance | M |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Hlavní způsob použití | M |
| Povlak | bez povlaku |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT070204- |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |