

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070202 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070202

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení