

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Typ	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení