

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070204
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení