

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T302 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Řezný materiál	TK
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T302
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení