

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T308
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	VM
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení