

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T304
Lamač třísek	VM

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení