


**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 09T308 HB7140-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení