


**Garant****SCMT 120404, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 120404 HB7140-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Typ	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení