


Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260742 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315827 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lamač třísek | VS |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Povlak | S povlakem |
| Typ | HB7140-2 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 09T304 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 230 m/min |
| Hlavní způsob použití | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |