


Garant**SCMT 120408, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120408 HB7140-2 Rohový rádius: 0,2 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení