

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7140-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení