

**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 09T308 HB7140-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,**Technický popis**

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Typ	HB7140-2
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení