

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	3
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení