

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	3
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení