

Garant**TC.T 110202, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 110202 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	3
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení