

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT160408
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Řezný materiál	TK
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení