

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 110204 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení