

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení