

**Garant****VBMT 110302, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Typ	HB7140-2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT110302
Počet výměn/řezání	2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení