

Garant**VBMT 110304, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 110304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT110304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení