

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VC.T 160408
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení