

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7140-2
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Podmínky řezu	silně přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT160404
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení