

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110302 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Počet výměn/řezání	2
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení