

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VC.T 160408
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení