

**Garant****VC.T 110304, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 110304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VC.T 110304
Rohový rádius	0,4 mm

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VS
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení