

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 110304 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm

Typ	HB7140-2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení