

**Garant****VC.T 160404, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VC.T 160404
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení