

# Yale

## Pákový kladkostroj UNO plus A s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 3t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086017 3
GTIN	4025092168366
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kompaktní konstrukcí. Snadné **uvolnění řetězu**.  
Řetězové vedení pro bezporuchový chod řetězu.

#### Použití:

Standardní univerzální přístroj pro ergonomické, mnohostranné nasazení.

#### Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

**Kluzná spojka** (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.

#### Provedení ATEX na poptávku

### Technický popis

Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	40 daN
Nosnost t	3 t
Nosnost	3000 kg
Materiál korpusu	Ocelový plech
Uvolňování řetězu	ano
Normální výška zvedání	1,5 m
Počet provazových řetězů	1
Hmotnost	16,9 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák