

**Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 2000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085990 2000
GTIN	4045197372970
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rožměr G	80 mm
Rožměr B	477 mm
Maximální nosnost kulatá	1000 kg
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	15 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	15 mm

Maximální délka plošný	3500 mm
Rozměr A	480 mm
Maximální Ø kulatý	350 mm
Hmotnost	90 kg
Rozměr F	499 mm
Rozměr E	112 mm
Rozměr C	165 mm
Maximální nosnost plošná	2000 kg
Rozměr D	161 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen