



## Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem ProCORE, Typ: GSB1890C



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch** pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

**S bezkartáčovým elektromotorem.**

**KickBackControl** s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojku. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity. S motorovou brzdou.

Přepínatelná přesná spojka zabraňuje přetáčení při dosažení určitého krouticího momentu, čímž se snižuje opotřebení spojky a výsledná hlučnost.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, nabíječky a boxu L-BOXX.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

## Technický popis

Maximální utahovací moment měkký	36 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	GSB 18V-90 C
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min <sup>-1</sup>
Typické použití	Strong
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment tvrdý	64 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální počet rázů	28500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vrtací šroubovák s přiklepem

## Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru  
B18 V

073851 B18