

**Akumulátorový vrtací šroubovák ProCORE, Typ: GSR1890C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment.

Možné dovybavení o **Connectivity**-Modul.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, rychlonabíječky a L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Maximální utahovací moment tvrdý	64 Nm
----------------------------------	-------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Hmotnost	1,1 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Maximální utahovací moment měkký	36 Nm
Rozsah otáček 1. stupně	0 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	GSR 18V-90 C
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčový motor, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx