



Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru, Typ: GSR1890C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Lze dovybavit modulem **Connectivity**.

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX a přídatné rukojeti, **bez** akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální utahovací moment tvrdý	64 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Typické použití	Strong
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček 1. stupně	0 min ⁻¹
Označení výrobce	GSR 18V-90 C
Hmotnost	1,1 kg
Maximální utahovací moment měkký	36 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčový motor, Softgrip, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx