

**LED akumulátorová svítilna, 12 V, Typ: GLI12300****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Pracovní světlo 12 V s 10 LED a dvěma stupni jasu. Nastavitelný úhel do 200°, závěsné háky, karabiny a zabudovaný magnet.

**Rozsah dodávky:**

**Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.**

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851 – 073866.

**Technický popis**

Napětí akumulátorů	12 V
Hmotnost včetně akumulátoru	0,3 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný tok	300 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	0,15 g

Označení výrobce	GLI 12V-300
Doba svícení	3 h
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Zóna ATEX	žádné
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Atribut názvu produktu	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Druh produktu	Pracovní svítilna