



## Úhlová bruska GWS, Typ: 17-125PSB



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

**Výkonné úhlové brusky v kompaktním provedení s bezpečnostním spínačem**

- **Model GWS 17-125 PSB Professional je vybaven novým spínačem PROtection pro maximální pohodlí při práci a ergonomickou, tenkou rukojetí**
- **Předvolba otáček, konstantní otáčky, pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení**
- **Inteligentní brzdový systém**

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

### Technický popis

Příkon	1700 W
Hmotnost	2,5 kg
Označení výrobce	GWS 17-125 PSB
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální vibrace dle EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Rozsah otáček	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>

Zvláštní znaky

Kotoučová brzda

Druh produktu

Úhlová bruska