

**Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: GWS1810SC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Výkonná **akumulátorová 18V úhlová bruska.**

- **O 30 % vyšší výkon a o 125 % delší doba chodu díky novému motoru EC a díky nové technologii akumulátorů ProCORE18V.**
- **Vyšší bezpečnost díky inteligentnímu brzdicímu systému, který zkracuje dobu brzdění až o 70 % a KickBack Control.**
- **Pohodlné používání díky výměně destiček bez použití klíčů.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x akumulátor ProCORE 18 V, upínací příruby, nabíječky, rychloupínací matice, 1x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, ochranný kryt a L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický popis

Jemný rozběh	ne
Maximální hloubka řezu	34 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²

Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø kotouče	125 mm
Ochrana proti přepětí	ano
Hmotnost	2 kg
Zastavení zpětného rázu	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček	4500 - 9000 min ⁻¹
Označení výrobce	GWS18V-10SC
Samočinné vypínání	ne
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV