

Yale

Pákový kladkostroj AL s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086012 0,75
GTIN	4025092051194
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z kvalitní **slitiny hliníku** v kompaktní konstrukci s malou vlastní hmotností. Snadné **uvolňování řetězu**.

Jehlové uložení pro lehký chod. V tělese je zalité vedení řetězu pro bezporuchový chod řetězu.

Použití:

Zejména pro **mobilní použití**, nízká potřebná páková síla.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Technický popis

Materiál korpusu	Hliníková slitina
Nosnost t	0,75 t
Normální výška zvedání	1,5 m
Uvolňování řetězu	ano
Počet provazových řetězů	1
Nosnost	750 kg
Hmotnost	6,4 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák