

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940803 2000 |
| GTIN | 4067263559900 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 20×20G. Vhodné zásuvky: 16×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Hmotnost | 49 kg |
| Užitná výška | 1845 mm |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |

| | |
|-------------------------------|---|
| Hloubka | 500 mm |
| Polohování rukojeti | Střed |
| ComfortClose | ne |
| Hloubka v G | 20 |
| Šířka v G | 20 |
| Šířka | 500 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Skříň s policemi |