

Garant GREENPLUS

Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner AC, kyselý, Obsah: 5l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	088018 5
GTIN	4067263733140
Třída artiklu	01L

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexními geometriemi obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za teploty místnosti. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner **bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty**. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.

Sonic Cleaner AC – **kyselý koncentrovaný čisticí prostředek bez zápachu**, slouží k odrezování železných materiálů. Vápno, oxidy a minerální usazeniny lze nadále odstranit.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.

Rez, vápno, oxidy, minerální usazeniny, oleje a tuky.

Vhodné pro:

Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozi. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.

Technický popis

Množství náplně – kapalina	5 l
Poměr smíchání	5 - 100 %
Skladovací teplota	20 - 80 °C
Hodnota pH	2,2
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Atribut názvu produktu	kyselý
Druh produktu	Ultrazvukový silný čisticí prostředek