



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	09
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,3 mm
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------