

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm

Ø břitu $D_c$	52 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	83 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	102 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	30,3 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,57 stupeň
Úhel nastavení $\kappa$	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------