



LED akumulátorová svítlna 0-verze bez akumulátoru, 12 V, Typ: M12UCL



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 073210 M12UCL |
| GTIN | 4058546361501 |
| Třída artiklu | 07A |

Popis

Provedení:

Robustní svítlny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí. Pracovní a montážní LED osvětlení.

- **S otočným kloubem, nastavení 300° v horizontálním a 180° ve vertikálním směru.**
- **Magnetická noha a velká magnetická odkládací plocha.**

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 12 V MB12.

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítlna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Technický popis

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Světelný tok | 1200 lm |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru |
| Světelný tok stupeň 2 | 800 lm |
| Označení výrobce | M12 UCL |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Napětí akumulátorů | 12 V |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Osvětlovací těleso | LED modul |

| | |
|--|----------------------|
| Světelný tok stupeň 3 | 600 lm |
| Atribut názvu produktu | 12 V |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V |
| Druh produktu | Pracovní svítilna |