

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 100/9
GTIN	4059782503779
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Ø D_3	79 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12

Ø břitu D_c	100 mm
Počet břitů Z	9
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	179 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	198 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	78,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,22 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------