

HEDI

Kabelový buben, celoplastový, Typ: 25V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081118 25V
GTIN	4003644024810
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Levný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubny 250 mm.

- **Sklon 3 stupňů pro větší světlostou výšku a příjemné přenášení.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Diagnostický systém k dispozici	ne
Zdroj energie	síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 20

Materiál pouzdra	Plast
Barva kabelu	červená
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukce kabelu	3G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Materiál kabelu	PVC
Délka kabelu	25 m
Počet zásuvek	4
Třída kabelu	H05VV-F
Druh produktu	Kabelový buben