

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ, Typ: 50V



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081119 50V
GTIN	4003644024841
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Cenově výhodný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubny 250 mm.

- **Sklon 3 stupňů pro větší světlost výšku a příjemné přenášení.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Se zásuvkami pro **Francii, Belgie, Polsko a Českou republiku.**

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

#### Technický popis

Materiál kabelu	PVC
Konstrukce kabelu	3G1,5
Ochranná třída IP	IP 20

Třída kabelu	H05VV-F
Materiál pouzdra	Plast
Zdroj energie	síťový provoz
Barva kabelu	červená
Počet zásuvek	4
Jmenovité napětí	250 V
Délka kabelu	50 m
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Diagnostický systém k dispozici	ne
Druh produktu	Kabelový buben