

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový, Typ: 50V



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081118 50V
GTIN	4003644024834
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Levný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubny 250 mm.

- **Sklon 3 stupňů pro větší světlostou výšku a příjemné přenášení.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

#### Technický popis

Barva kabelu	červená
Třída kabelu	H05VV-F
Počet zásuvek	4

Konstrukce kabelu	3G1,5
Zdroj energie	síťový provoz
Materiál pouzdra	Plast
Ochranná třída IP	IP 20
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Diagnostický systém k dispozici	ne
Délka kabelu	50 m
Materiál kabelu	PVC
Jmenovité napětí	250 V
Druh produktu	Kabelový buben