

Garant**Obuv černá Bezpečnostní boty comfort black ESD, S1P W1, Velikost obuvi EU: 45****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	092165 45
GTIN	4067263779575
Třída artiklu	01S

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně (šířka W1 pro normálně široké nohy, šířka W2 pro široké nohy) a napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a nabízí tak ideální řešení pro různé šířky nohou. Konsekventní realizace ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

- **Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.**
- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.**
- **Podešev GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Polobotky s velkoplošnou větrací strukturou a textilní ochranou proti propíchnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti je k dispozici v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkké), 092865 (střední), 092866 (tvrdé).**

- Standardně se boty dodávají ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
- Také v příslušenství ochrana nohou najdete vhodné tkaničky GARANT pod: 092855 120. Široké provedení W2 pod č. 092066.

Technický popis

Velikost bot EU	45
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Vlastnost	Tlumení Vario®
Třída ochrany	S1P
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty