

**Magnet pro zvedání břemen UL Plus, maximální nosnost (rovná): 2000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085995 2000
GTIN	
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Ovládací rukojeť s lehkým chodem s bezpečnostním blokováním spínacího mechanismu. Předběžná zkouška zvedaných nákladů pomocí bezpečnostní desky zaručuje bezpečnostní faktor 3:1.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů, (č. 085990; 085992; 085995) resp. tenkých plochých materiálů (č. 085985).

Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rozměr A	368 mm
Maximální Ø kulatý	600 mm
Rozměr C	233 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	70 mm
Maximální délka plošný	2000 mm

Rozměr E	195 mm
Rozměr G	80 mm
Rozměr D	227 mm
Hmotnost	157 kg
Maximální nosnost plošná	2000 kg
Rozměr B	477 mm
Maximální nosnost kulatá	800 kg
Rozměr F	493 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	100 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen